


**Garant****Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720,  
Stoupání: 2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218009 2,5
GTIN	4045197412140
Třída artiklu	21D

**Popis****Provedení:**

Stabilní vyměnitelná destička. **Použitelná 2x.**

- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Vysoká přesnost opakování.**

**Použití:**

**Pro metrické vnitřní závity** dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6H.

**Technický popis**

Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Plný profil	ano
Stoupání závitu	2,5 mm
Počet břitů Z	10
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH

Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Velikost destiček	27 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv $f_z$ v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	vhodný	80 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	70 m/min	M
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		