

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru, Typ: SB18LTBL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčkovým motorem a dvourychlostní převodovkou.**

Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně.

Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci. Všechny modely LT a LTX jsou vybaveny vysoce výkonným příklepovým mechanismem pro maximální výkon vrtání do kamene a zdiva. Pulzní provoz třídy LTX efektivně pomáhá při práci se zaseknutými šrouby nebo při navrtání na hladkém povrchu.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

- **Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s optimálním výkonem pro náročné použití.**
- **Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro dosažení nejlepších pracovních výsledků.**
- **Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.**

- **S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**
- **Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami značek CAS.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Obal	Metabox
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Volnoběžné otáčky	0 - 600
Volnoběžné otáčky	0 - 2100
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Typické použití	Strong
Označení výrobce	SB 18 LT BL
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální utahovací moment tvrdý	75 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální utahovací moment měkký	34 Nm

Maximální počet rázů	31950 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem