

**Rohová fréza 90° MEC17, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Ø břitu D_c	100 mm
Celková délka $L_{celk.}$	55 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	15,7 mm
Počet břitů Z	7
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,16 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	91,6 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------