

metabo**Satinovací stroj, Typ: SE17-200****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 077754 SE17-200 |
| GTIN | 4007430323545 |
| Třída artiklu | 03D |

Popis**Provedení:**

Výkonný satinovací stroj se silným motorem o příkonu 1 700 W pro broušení, satinování, kartáčování a leštění do vysokého lesku.

- **Úzká oblast uchopení pro optimální vedení.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Zámek vřetena a upínací matice pro rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů.**
- **Rychlé nastavení ochranného plechu a přídavné rukojeti bez použití nástrojů.**
- **Tvarovací upínací trn s klidným chodem a tvarovým spojením pro rovnoměrný výbrus.**
- **Ochrana proti přetížení, jemný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění.**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**
- **Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VTC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.**

Rozsah dodávky:

Včetně dodatečného držadla.

Technický popis

| | |
|------------------|---------------|
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Hmotnost | 2,9 kg |
| Označení výrobce | SE 17-200 RT |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Příkon | 1700 W |
| Délka kabelu | 4 m |
| Rozsah otáček | 800 - 3000 min ⁻¹ |
| Upínač nástroje | M 14 |
| Délka brusných válečků | 50 - 100 mm |
| Krouticí moment | 17 Nm |
| Ø brusných válečků | 100 - 200 mm |