

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 10/20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Třída artiklu	21R

Popis

Provedení:**Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.****Použití:**Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závity**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Technický popis

Užitečný Ø D	10 mm
Celková délka L _{celk.}	68 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Fixační šroub	219859
Velikost destiček	19
Délka vyložení L ₁	20 mm
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

Příslušenství

Upínací šroub	219859
---------------	--------