

**CNMG 120404, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 210 - 450 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	Cermet
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	210 - 450 m/min
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PP

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CCX
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení