

**DNMG 150608, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 CCX Typ: CCX
Lamač třísek: PP
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 210 - 450 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CCX
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	210 - 450 m/min
Řezný materiál	Cermet
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	PP
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení