

**VNMG 160408, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Třída artiklu	25E

**Popis**

VNMG 160408 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 210 - 450 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	PP
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	CCX
Řezný materiál	Cermet
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	210 - 450 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení