

**VNMG 160404, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Řezný materiál	Cermet
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	210 - 450 m/min
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	PP
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,

Typ	CCX
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení