

**Garant****Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 11,7/25,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218050 11,7/25,5
GTIN	4045197645524
Třída artiklu	21R

**Popis****Provedení:**

**Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.**

**Použití:**

Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závit**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.

**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Fixační šroub	219859
Užitečný Ø D	11,7 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	73,5 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	25,5 mm
Velikost destiček	19
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	219859
---------------	--------