

**Garant****Frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7735, Stoupání: 0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218056 0,5
GTIN	4045197645609
Třída artiklu	21D

**Popis****Provedení:****Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.**

Jednobřítá

**Použití:****Pro metrické vnitřní závity 60°** dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.**Upozornění:**

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv  $f_z =$  HB 7720 do oceli  $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / zub}$ .

Posuv  $f_z =$  HB 7735 do INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / zub}$ .

**Technický popis**

Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Plný profil	ano
Povlak	TiAlN
Stoupání závitu	0,5 mm

Vhodné pro závity	M3
Počet břitů Z	40
Typ	HB7735
Řezný materiál	TK
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF
Druh závitu	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Velikost destiček	19 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	25 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
GG(G)	vhodný	70 m/min	K
CuZn	omezené použití	120 m/min	N
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		

suché

omezené použití

Vzduch

omezené použití