

**CC.T 060202, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060202 CCX Typ: CCX
Lamač třísek: PP
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,8 mm
Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 310 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	Cermet
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Lamač třísek	PP
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	CCX
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 310 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení