

**WNMG 080404, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řzná rychlost v_c hlavní použití	210 - 450 m/min
Lamač třísek	PP
Počet výměn/řezání	6
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Typ	CCX
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řzný materiál	Cermet

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení