

**CC.T 09T304, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,8 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 310 m/min**Technický popis**

Typ	CCX
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 310 m/min
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PP
Hlavní způsob použití	P

Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Řezný materiál	Cermet
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení