

**CCMT 09T308, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 09T308 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,8 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 310 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Typ	CCX
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Lamač třísek	PP
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 310 m/min
Řezný materiál	Cermet
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení