

**CC.T 09T302, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T302 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,8 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 310 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Povlak	S povlakem
Typ	CCX
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 310 m/min
Řezný materiál	Cermet
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	PP
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení