

**VBMT 160408, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Třída artiklu	25E

**Popis**

VBMT 160408 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 300 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	Cermet
Typ	CCX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT160408
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	PP

Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení