

**DCMT 11T308, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Třída artiklu	25E

Popis**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	Cermet
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	PP
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T308
Hlavní způsob použití	P

Typ	CCX
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 370 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení