

**VBMT 110308, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Třída artiklu	25E

**Popis**

VBMT 110308 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 300 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT110308
Řezný materiál	Cermet
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Počet výměn/řezání	2

Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PP
Typ	CCX
Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení