

**DNMG 150608, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	KG
Povlak	S povlakem
Typ	CA315
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení