

**DC.T 11T308, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260492 CA315
GTIN	4960664798681
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	CA315
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	K
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	GK
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení