

**DCMT 070208, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Typ	CA315
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 230 m/min
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070208
Lamač třísek	GK
Řezný materiál	TK

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení