

**LENOX** **Rychlovýměnná upínací stopka, Typ: 210S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589313 210S
GTIN	885911809269
Třída artiklu	58Z

**Popis****Provedení:**

Rychloupínací stopka pro beznástrojovou výměnu děrovek a středových vrtáků (zatáhnout, otočit, zajistit).

**Rozsah dodávky:**

Včetně středicího HSS vrtáku.

**Upozornění:**

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.

Pro upínač MK2 např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.

**Technický popis**

Vhodná pro Ø děrovek	32 - 210 mm
Tvar stopky	6hran
Rozměr klíče stopky	12,7 mm
Druh produktu	Upínací stopka

