

**CCMT 060202 Wiper, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Třída artiklu	25E

**Popis**

CCMT 060202 Wiper PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	WP
Řezný materiál	TK
Tolerance	M

Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	50 - 150 m/min
Typ	PR1725
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Vedlejší použití	P
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení