

metabo**Elektronický pásový pilník, Typ: BFE9-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:**

Výkonný, kompaktní pásový pilník pro broušení, satinování a odjehlování na těžko dostupných místech.

- **Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) se seřizovacím kolečkem: pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které pod zatížením zůstávají téměř konstantní.**
- **Brusný nástavec otočný o 270° pro nastavení do libovolné pracovní polohy bez použití nástrojů.**
- **Profilovaná hnací kladka: Snižuje prokluz brusného pásu.**
- **Výměna brusného pásu bez použití nástrojů a nastavitelné vodítko pásu.**
- **Elektronický pozvolný rozběh.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky k ochraně motoru.**

Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť, přepravní box z ocelového plechu, rameno brusného pásu (6, 13, 19 mm), 10 brusných pásů (6×457 mm; P60), 10 brusných pásů (6×457 mm; P120), 10 brusných pásů (19×457 mm; P60), 10 brusných pásů (19×457 mm; P120), 4 rounové pásy.

Technický popis

Označení výrobce	BFE 9-20
Délka kabelu	4 m
Zdroj energie	síťový provoz

Délka pásma	457 mm
Hmotnost	1,8 kg
Obal	box z ocelového plechu
Příkon	950 W
Maximální rychlost pásu	9 - 20 m/s
Šířka pásma	6 - 19 mm