

**TNMG 160404, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Povlak	S povlakem
Typ	CCX
Lamač třísek	PP
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,
Řezný materiál	Cermet
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	210 - 450 m/min

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení