

**CCGT 09T301, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Třída artiklu	25E

Popis

CCGT 09T301 PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: MFP-SKS

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Tolerance	G
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MFP-SKS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	PR1725
Vedlejší použití	P

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 09T301
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,1 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení