

**CC.T 060204, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060204 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,8 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 310 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 310 m/min
Lamač třísek	PP
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Tolerance	M
Typ	CCX
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	Cermet

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení