

**DCMX 070204 Wiper, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Třída artiklu	25E

Popis

DCMX 070204 Wiper PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Tolerance	M

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	WP
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Vedlejší použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	PR1725
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení