

**DCGT 11T301, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Třída artiklu	25E

Technický popis

Vedlejší použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	G
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,1 mm
Typ	PR1725
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MFP-SKS

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T301
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení