

**DC.T 11T302, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Třída artiklu	25E

**Popis****Technický popis**

Lamač třísek	PP
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T302
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	Cermet
Tolerance	M
Typ	CCX
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 370 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení