

**DC.T 11T304, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 11T304 PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: MFP-SKS

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	50 - 150 m/min
Typ	PR1725
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Tolerance	G
Rohový rádius	0,4 mm
Vedlejší použití	P
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	MFP-SKS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení