

**VBMT 160404, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261182 CCX
GTIN	4960664912148
Třída artiklu	25E

Popis

VBMT 160404 CCX Typ: CCX

Lamač třísek: PP

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 140 - 300 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT160404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	PP
Povlak	S povlakem
Typ	CCX
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Řezný materiál	Cermet
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení