

**CC.T 09T304, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Povlak	S povlakem
Typ	CA025P
Lamač třísek	HQ

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení