

**DC.T 11T304, Typ: CCX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 CCX
GTIN	4960664911585
Třída artiklu	25E

Popis**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	PP
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 370 m/min
Řezný materiál	Cermet
Typ	CCX
Podmínky řezu	kontinuální

Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T304
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení