

**CC.T 09T302, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260096 CA025P
GTIN	4960664878192
Třída artiklu	25E

**Popis****Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Typ	CA025P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 330 m/min

Lamač třísek	HQ
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení