

**VNMG 160408, Typ: CA315****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Třída artiklu	25E

Technický popis

Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	KG
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Typ	CA315
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	K
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení