

**CCMT 09T308 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260100 CA025P
GTIN	4960664878048
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 09T308 Wiper CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min

Technický popis

Lamač třísek	WP
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	CA025P
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení