

**CC.T 09T304, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: MFP-SKS

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Tolerance	G
Typ	PR1725
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MFP-SKS
Vedlejší použití	P

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení