

**CC.T 09T302, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T302 PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: MFP-SKS

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Počet výměn/řezání	2
Vedlejší použití	P
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	PR1725
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	M
Tolerance	G
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Lamač třísek	MFP-SKS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení