

**DC.T 11T302, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	PR1725
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Lamač třísek	MFP-SKS
Povlak	S povlakem
Tolerance	G
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min

Vedlejší použití	P
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 11T302
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení