

**DC.T 070204, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 070204 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Typ	CA025P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	HQ
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení