

**DC.T 070202, Typ: PR1725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Vedlejší použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Tolerance	G
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	50 - 150 m/min
Lamač třísek	MFP-SKS

Typ	PR1725
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení