

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Třída artiklu	25E

Popis

DCMX 11T304 Wiper CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: WP

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA025P
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	WP
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení