

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260388 PR1725 |
| GTIN           | 4960664892075 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Technický popis**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Počet výměn/řezání                   | 2                     |
| Řezný materiál                       | TK                    |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMX 11T304           |
| Hlavní způsob použití                | M                     |
| Posuv f                              | 0,03 - 0,2 mm/ot,     |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 60 - 200 m/min        |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm                |
| Povlak                               | S povlakem            |
| Lamač třísek                         | WP                    |
| Vedlejší použití                     | P                     |
| Typ                                  | PR1725                |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Hloubka řezu $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm                                 |
| Podmínky řezu                         | lehce přerušovaný                            |
| Tolerance                             | M  |
| Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití | 50 - 150 m/min                               |
| Druh produktu                         | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |