

**DCMT 11T308, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260387 CA025P
GTIN	4960664878703
Třída artiklu	25E

Popis

DCMT 11T308 CA025P Typ: CA025P
Lamač třísek: HQ
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA025P
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	2
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení