

**CC.T 060204, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060204 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Lamač třísek	HQ
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Tolerance	M

Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA025P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení