

**DC.T 11T304, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 11T304 CA025P Typ: CA025P
Lamač třísek: HQ
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 330 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	HQ
Typ	CA025P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení