

**DCMT 070202, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a _p	0,5 - 3 mm
Tolerance	M
Typ	CA025P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT070202
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	GK

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení