

**CCMT 060202, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Typ	CA025P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení